

**Garant****SNMG 120408, Tipo: HB7415-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251224 HB7415-1
GTIN	4062406749415
Classe articolo	21G

**Descrizione**

SNMG 120408 HB7415-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm  
Tipo: HB7415-1  
Rompitrucioli: TIM  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 40 - 90 m/min

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7415-1
Rompitrucioli	TIM

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	40 - 90 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	S
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura