

Garant**SC.T 120408, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260766 HB7140-2
GTIN	4067263314899
Classe articolo	21G

Descrizione

SC.T 120408 HB7140-2 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Rompitrucioli	VM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	HB7140-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura