

Garant**TNMG 160404, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251432 HB7415-1
GTIN	4062406749422
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 2 mm
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo	HB7415-1
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	S
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	TIS
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura