

Garant**TCMT 16T308, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260958 HB7140-2
GTIN	4067263329640
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 16T308 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	HB7140-2
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Rompitrucioli	VS
Tipo di prodotto	Insero per tornitura