

Garant**TNMG 160408, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251544 HB7415-1
GTIN	4062406749439
Classe articolo	21G

Descrizione

TN. G 160408 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitruccioli: TIM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitruccioli	TIM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 90 m/min

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Tolleranza	M
Tipo	HB7415-1
Impiego principale	S
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura