

Garant**VBMT 160408, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261154 HB7140-2
GTIN	4067263329831
Classe articolo	21G

Descrizione

VBMT 160408 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min**Descrizione tecnica**

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	VBMT160408
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VS
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7140-2
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura