

Garant
VNMG 160408, Tipo: HB7415-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251734 HB7415-1
GTIN	4062406749453
Classe articolo	21G

Descrizione

VNMG 160408 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitrucoli: TIS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Rompitrucoli	TIS
Tipo	HB7415-1
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2 mm

Impiego principale	S
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura