

Garant**TC. T 16T304, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260986 HB7140-2
GTIN	4067263329671
Classe articolo	21G

Descrizione

TC. T 16T304 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitruccioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitruccioli	VM
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7140-2
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Numero di sostituzioni/taglienti	3
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Tolleranza	M
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura