


Garant**CC. T 060202, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260050 HB7415-1
GTIN	4062406749521
Classe articolo	21G

Descrizione

CCMT 060202 HB7415-1 Tipo: HB7415-1
Rompitrucoli: TIS
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f : 0,05 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	TIS
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	S
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Tolleranza	M
Tipo	HB7415-1

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura