

Garant**TCMT 16T308, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260988 HB7140-2
GTIN	4067263329688
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 16T308 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitruccioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min**Descrizione tecnica**

Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitruccioli	VM
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7140-2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura