

Garant**VBMT 110302, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261142 HB7140-2
GTIN	4067263329695
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	VS
Codice ISO Inserto	VBMT110302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura