

Garant**DC. T 11T302, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260356 HB7415-1
GTIN	4062406749637
Classe articolo	21G

Descrizione

DCMT 11T302 HB7415-1 Tipo: HB7415-1
Rompitruccioli: TIS
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f : 0,05 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

Rompitruccioli	TIS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Tolleranza	M
Tipo	HB7415-1
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	S
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura