

Garant**VB. T 160404, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261232 HB7140-2
GTIN	4067263329855
Classe articolo	21G

Descrizione

VB. T 160404 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	HB7140-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Codice ISO Insetto	VBMT160404
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Rompitrucoli	VM
Rivestimento	Con rivestimento
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura