


**Garant****SCMT 120404, Tipo: HB7415-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260748 HB7415-1
GTIN	4062406749675
Classe articolo	21G

**Descrizione**

SCMT 120404 HB7415-1 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7415-1

Rompitrucioli: TIS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 110 m/min**Descrizione tecnica**

Tipo	HB7415-1
Impiego principale	S
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	TIS
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 110 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	continuo
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura