

Garant**VC.T 160402, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261370 HB7415-1
GTIN	4062406749774
Classe articolo	21G

Descrizione

VCMT 160402 HB7415-1 Tipo: HB7415-1
Rompitruccioli: TIS
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,05 - 1,5 mm
Avanzamento f: 0,05 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rompitruccioli	TIS
Tipo	HB7415-1
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm

Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	S
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	VCMT 160402
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura