

Garant**VC.T 110304, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261366 HB7140-2
GTIN	4067263329886
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 110304 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza	M
Tipo	HB7140-2
Codice ISO Inserto	VC.T 110304
Raggio di curvatura	0,4 mm

Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	VS
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura