

**Garant****VBMT 160402, Tipo: HB7415-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261150 HB7415-1
GTIN	4062406749729
Classe articolo	21G

**Descrizione**

VBMT 160402 HB7415-1 Tipo: HB7415-1  
Rompitrucoli: TIS  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 110 m/min

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7415-1
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	S
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 110 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	VBMT 160402
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	TIS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura