

Garant**VB. T 110304, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261224 HB7140-2
GTIN	4067263329848
Classe articolo	21G

Descrizione

VB. T 110304 HB7140-2 Tipo: HB7140-2
Rompitruccioli: VM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Rompitruccioli	VM
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo	HB7140-2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura