

**Garant****VBMT 160408, Tipo: HB7415-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261154 HB7415-1
GTIN	4062406749743
Classe articolo	21G

**Descrizione**

VBMT 160408 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitrucoli: TIS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 110 m/min**Descrizione tecnica**

Rompitrucoli	TIS
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 110 m/min
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7415-1
Impiego principale	S
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura