

Garant**VC.T 160404, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261372 HB7140-2
GTIN	4067263329909
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 160404 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitruccioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompitruccioli	VS
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Materiale da taglio	HM

Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7140-2
Tolleranza	M
Codice ISO Insetto	VC.T 160404
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura