


Garant
CNMG 120408, Tipo: HU7305-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250158 HU7305-1
GTIN	4062406745592
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HU7305-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	400 - 700 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	CNNG 120408
Profondità di taglio a_p	0,2 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	N

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucoli	AM1
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura