

**Garant**
**DNMG 110404, Tipo: HU7305-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250752 HU7305-1
GTIN	4062406745608
Classe articolo	21G

### Descrizione

DNMG 110404 HU7305-1 Tipo: HU7305-1

Rompitruccioli: AM1

Tolleranza: M

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 400 - 700 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitruccioli	AM1
Avanzamento $f$	0,05 - 0,6 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	400 - 700 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 5 mm
Impiego principale	N

Tipo	HU7305-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura