



Fresa ad alto avanzamento 7792VX, con filettatura, Ø D / Numero taglienti Z: 32/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221905 32/3
GTIN	2050002058538
Classe articolo	28R

Descrizione

Descrizione:

La struttura innovativa degli inserti nonché il relativo angolo di registro nel corpo della fresa riducono considerevolmente le forze radiali deviandole in direzione assiale. Inserti particolarmente spessi con 4 taglienti per le applicazioni più difficili ed elevata redditività. L'utensile offre particolari vantaggi nella fresatura a spianare e nella fresatura di tasche profonde, e grazie allo smusso Wiper rettificato è altrettanto adatto per fresatura a tuffo e finitura.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	1,5 mm
Ø D ₃	17 mm
Sede filettata M	M16
Inserto adatto	XD.. 0904
Lunghezza complessiva L _{compl.}	43 mm
Ø Tagliente D _c	32 mm
Tipo inserti	09
Vite inserto	229918 (T15; 2,1 Nm)
Numero taglienti Z	3
Passaggio interno per LR	sì

Lunghezza rampa L per α_{\max} .	16,3 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min}$.	49 mm
Angolo rampa α_{\max} .	0,88 grado
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max}$.	62 mm
Esecuzione del codolo	con filettatura
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229918
-------------------	--------