

**Garant****VNMG 160408, Tipo: HU7305-1**

## Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 251804 HU7305-1 |
| GTIN            | 4062406749866   |
| Classe articolo | 21G             |

## Descrizione

VN. G 160408 HU7305-1 Tipo: HU7305-1

Rompitrucoli: AM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 5 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 400 - 700 m/min

## Descrizione tecnica

|  |                        |
|--|------------------------|
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Impiego principale                               | N                      |
| Avanzamento $f$                                  | 0,05 - 0,6 mm/gir,     |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 400 - 700 m/min        |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 4                      |
| Codice ISO Inserto                               | VNMG 160408            |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tolleranza                        | M                     |
| Profondità di taglio $a_p$        | 0,2 - 5 mm            |
| Materiale da taglio               | HM                    |
| Rompitrucioli                     | AM1                   |
| Tipo                              | HU7305-1              |
| Raggio di curvatura               | 0,8 mm                |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura              |
| Rivestimento                      | non rivestito         |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura |