


Garant**CNMG 120412, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 250324 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406749927 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

CNMG 120412 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Impiego principale | M |
| Rompitrucoli | VG |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura |
| Tipo | HB7130-2 |
| Materiale da taglio | HM |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Profondità di taglio a_p | 1,5 - 6 mm |

| | |
|--|------------------------|
| Avanzamento f | 0,25 - 0,6 mm/gir, |
| Codice ISO Insetto | CNMG 120412 |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 60 - 220 m/min |
| Raggio di curvatura | 1,2 mm |
| Tipo di prodotto | Insetto per tornitura |