


Garant
SNMG 120404, Tipo: HB7130-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251142 HB7130-2
GTIN	4062406749989
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120404 HB7130-2 Raggio di curvatura: 0,4 mm
 Tipo: HB7130-2
 Rompitrucioli: VS
 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	VS
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Materiale da taglio	HM

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7130-2
Profondità di taglio a _p	0,3 - 2 mm
Tipo di prodotto	Insero per tornitura