

Garant**DNMG 110408, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250754 HB7130-2
GTIN	4062406749958
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110408 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

Avanzamento f: 0,2 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm

Tipo	HB7130-2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Rompitrucioli	VM
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura