

Garant**TNMG 160408, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251544 HB7130-2
GTIN	4062406750015
Classe articolo	21G

Descrizione

TNMG 160408 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	VM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M

Tipo	HB7130-2
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura