

Garant**DNMG 150608, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250762 HB7130-2
GTIN	4062406749965
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150608 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Rompitrucioli	VM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7130-2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura