

Garant
WNMG 060408, Tipo: HB7130-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252064 HB7130-2
GTIN	4062406750060
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 060408 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	WNMG 060408

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VM
Tipo	HB7130-2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura