

Garant**CC. T 060202, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260050 HB7130-2
GTIN	4062406750091
Classe articolo	21G

Descrizione

CCMT 060202 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolleranza	M
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM

Tipo	HB7130-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	VS
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura