

**Garant****CC. T 09T302, Tipo: HB7130-2**

## Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 260056 HB7130-2 |
| GTIN            | 4062406750114   |
| Classe articolo | 21G             |

## Descrizione

CCMT 09T302 HB7130-2 Tipo: HB7130-2  
Rompitrucoli: VS  
Tolleranza: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 270 m/min

## Descrizione tecnica

|  |                        |
|--|------------------------|
| Tipo   | HB7130-2               |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 80 - 270 m/min         |
| Raggio di curvatura                              | 0,2 mm                 |
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Impiego principale                               | M                      |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,2 - 2,5 mm           |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 2                     |
| Codice ISO Inserto                | CCMT 09T302           |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura              |
| Avanzamento f                     | 0,1 - 0,3 mm/gir,     |
| Tolleranza                        | M                     |
| Rompitrucioli                     | VS                    |
| Materiale da taglio               | HM                    |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura |