

Garant
CC. T 09T304, Tipo: HB7130-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260058 HB7130-2
GTIN	4062406750121
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T304 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	VS
Tipo	HB7130-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura