

Garant**DC. T 070204, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 260452 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750237 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

DC. T 070204 HB7130-2 Tipo: HB7130-2
Rompitrucoli: VM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Tipo | HB7130-2 |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 70 - 240 m/min |
| Codice ISO Inserto | DCMT 070204 |
| Tolleranza | M |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Materiale da taglio | HM |
| Impiego principale | M |
| Rompitrucioli | VM |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,4 mm/gir, |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |