

Garant
TCMT 16T308, Tipo: HB7130-2

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260988 HB7130-2
GTIN	4062406750367
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 16T308 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Tipo	HB7130-2
Raggio di curvatura	0,8 mm

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucioli	VM
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura