

Garant**VC.T 160408, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261459 HB7130-2
GTIN	4062406750480
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 160408 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompitrucoli	VM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM

Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Tolleranza	M
Tipo	HB7130-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura