


**Garant****SCMT 09T308, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 260763 HB7130-2 |
| GTIN            | 4062406750497   |
| Classe articolo | 21G             |

**Descrizione**

SCMT 09T308 HB7130-2 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Avanzamento f                     | 0,1 - 0,4 mm/gir, |
| Impiego principale                | M                 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura          |
| Profondità di taglio $a_p$        | 0,5 - 2,5 mm      |
| Raggio di curvatura               | 0,8 mm            |
| Tipo                              | HB7130-2          |
| Rompitrucioli                     | VM                |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Codice ISO Inserto                               | SCMT 09T308            |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 4                      |
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Materiale da taglio                              | HM                     |
| Tolleranza                                       | M                      |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 70 - 240 m/min         |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per tornitura  |