



## Avvolgicavi di sicurezza, Modello: 10S



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081192 10S
GTIN	7391390467041
Classe articolo	08A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Avvolgicavo con **dispositivo automatico di estrazione e avvolgimento guidato e dispositivo di arresto multiplo per giro. Alloggiamento di plastica** chiuso e resistente alla rottura. Con **protezione termica contro i sovraccarichi** e robusto cavo in neoprene H07RN-F con raccordo. Semplice montaggio a parete o a soffitto con **inclinazione di 180°**.

#### Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

#### Uso:

Ergonomia migliorata grazie alla possibilità di lavorare senza trazione, nonché per assicurare l'ordine ed evitare i rischi di infortuni e lesioni creati da cavi sul pavimento.

#### Nota:

Per avvolgitubi a molla vedi da n. art. 080066 a 080079.

### Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Materiale del cavo	Gomma in neoprene
Altezza	313 mm

Tensione nominale	240 V
Struttura del cavo	3G2,5
Potenza nominale srotolato	3500 W
Materiale corpo	Plastica
Lunghezza cavo	10 m
Larghezza	190 mm
Classe del cavo	H07RN-F
Grado di protezione IP	IP 44
Lunghezza	406 mm
Tipo di prodotto	Avvolgicavo