

Garant**DNMG 110404, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250752 HB7130-2
GTIN	4062406750909
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110404 HB7130-2 Tipo: HB7130-2
Rompitrucoli: VM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm
Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7130-2
Codice ISO Inserto	DNMG 110404

Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucoli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura