

**Garant****DNMG 150612, Tipo: HB7130-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250764 HB7130-2
GTIN	4062406765026
Classe articolo	21G

### Descrizione

DNMG 150612 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 240 m/min

### Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Impiego principale	M
Rompitrucoli	VM
Materiale da taglio	HM

Raggio di curvatura	1,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 240 m/min
Tipo	HB7130-2
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura