

**Garant****VNMG 160404, Tipo: HB7130-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251802 HB7130-2
GTIN	4062406765040
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Rompitrucoli	VM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 240 m/min
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7130-2
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura