



## Mandrino trascinante con cono Morse, Cono Morse (CM): 4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	327401 4
GTIN	4062406764593
Classe articolo	32P

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Angolo di affilatura 60°, Ø circonferenza di serraggio 17 mm - 54 mm.**
- **Possibilità di rotazione oraria e antioraria.**
- **Ideale per l'impiego su torni e nell'esecuzione di una dentatura a creatore.**

#### Uso:

Per l'inserimento nel cono del mandrino del tornio.

#### Per:

Contropunte rotanti n. art. 321405, n. art. 321720, n. art. 321730 e 321740.

#### Fornitura:

Trascinatori con punta pilota 327410 e trascinatori 327412.

#### Accessori speciali:

N. art. 327410 punta pilota, n. art. 327412 trascinatore, n. art. 327414 elementi smorzatori.

#### Nota:

Bussole coniche idonee all'adattamento nel mandrino autocentrante su richiesta.

Ø Campo di impiego: 28 - 50 mm

Ø Circonferenza di serraggio D1: 26 mm

Lunghezza utile B: 70,3 mm

Peso pezzo: 55 kg

Ø Esterno: 52 mm

Ø Punta massimo 60° A: 9 mm

### Descrizione tecnica

Ø Punta massimo 60° A	9 mm
-----------------------	------

Ø Esterno	52 mm
Ø Campo di impiego	28 - 50 mm
Peso pezzo	55 kg
Lunghezza utile B	70,3 mm
Ø Circonferenza di serraggio D1	26 mm
Vite di estrazione	no
Tipo di prodotto	Mandrino trascicante