



Mandrino trascicante con cono Morse, Cono Morse (CM): 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	327403 5
GTIN	4062406765842
Classe articolo	32P

Descrizione

Esecuzione:

- **Angolo di affilatura 60°, Ø circonferenza di serraggio 17 mm - 54 mm.**
- **Possibilità di rotazione oraria e antioraria.**
- **Ideale per l'impiego su torni e nell'esecuzione di una dentatura a creatore.**

Uso:

Per l'inserimento nel cono del mandrino del tornio.

Per:

Contropunte rotanti n. art. 321405, n. art. 321720, n. art. 321730 e 321740.

Fornitura:

Trascinatori con punta pilota 327410 e trascinatori 327412.

Accessori speciali:

N. art. 327410 punta pilota, n. art. 327412 trascinatore, n. art. 327414 elementi smorzatori.

Nota:

Bussole coniche idonee all'adattamento nel mandrino autocentrante su richiesta.

Ø Campo di impiego: 55 - 100 mm

Ø Circonferenza di serraggio D1: 54 mm

Lunghezza utile B: 104,1 mm

Peso pezzo: 100 kg

Ø Esterno: 82 mm

Ø Punta massimo 60° A: 20 mm

Descrizione tecnica

Peso pezzo	100 kg
------------	--------

Lunghezza utile B	104,1 mm
Ø Circonferenza di serraggio D1	54 mm
Ø Campo di impiego	55 - 100 mm
Ø Punta massimo 60° A	20 mm
Ø Esterno	82 mm
Vite di estrazione	no
Tipo di prodotto	Mandrino trascinante