

**Garant****DNMG 110404, Tipo: HB725-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250752 HB725-1
GTIN	4062406750572
Classe articolo	21G

**Descrizione**

DNMG 110404 HB725-1 Tipo: HB725-1

Rompitrucoli: UM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 6 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 250 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 6 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB725-1
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	DNMG 110404

Tolleranza	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 250 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	UM1
Impiego principale	UNI
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura