

Garant**DNMG 150604, Tipo: HB725-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250760 HB725-1
GTIN	4062406750596
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150604 HB725-1 Tipo: HB725-1

Rompitrucoli: UM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 6 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio a_p	0,2 - 6 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Tipo	HB725-1
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Rompitrucoli	UM1
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura