

Garant
SNMG 120412, Tipo: HB725-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251226 HB725-1
GTIN	4062406765637
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120412 HB725-1 Raggio di curvatura: 1,2 mm
 Tipo: HB725-1
 Rompitruccioli: UM1
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 6 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,6 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 6 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	1,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	8

Codice ISO Inserto	SNMG 120412
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Tipo	HB725-1
Impiego principale	UNI
Rompitrucioli	UM1
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura