

Garant**TNMG 160408, Tipo: HB725-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251544 HB725-1
GTIN	4062406765651
Classe articolo	21G

Descrizione

TN. G 160408 HB725-1 Tipo: HB725-1
Rompitrucioli: UM1
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 6 mm
Avanzamento f : 0,05 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 6 mm
Rompitrucioli	UM1

Tipo	HB725-1
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura