

Garant
CC. T 09T308, Tipo: HB725-1


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 260152 HB725-1 |
| GTIN | 4062406765934 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

CC. T 09T308 HB725-1 Tipo: HB725-1
 Rompitrucioli: UM1
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Rompitrucioli | UM1 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Avanzamento f | 0,05 - 0,5 mm/gir, |
| Materiale da taglio | HM |
| Profondità di taglio a_p | 0,2 - 4 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Tipo | HB725-1 |
| Impiego principale | UNI |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Tolleranza | M |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 50 - 250 m/min |
| Codice ISO Inserto | CCMT 09T308 |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |