

Garant**DC. T 11T308, Tipo: HB725-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260464 HB725-1
GTIN	4062406765989
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T308 HB725-1 Tipo: HB725-1
Rompitrucoli: UM1
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm
Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Tipo	HB725-1
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Impiego principale	UNI
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308

Tolleranza	M
Rompitrucioli	UM1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura