

**Garant****SC.T 120408, Tipo: HB725-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260766 HB725-1
GTIN	4062406765767
Classe articolo	21G

## Descrizione

SC.T 120408 HB725-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB725-1

Rompitruccioli: UM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f: 0,05 - 0,5 mm/gir,

## Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitruccioli	UM1
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm

Tipo	HB725-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 250 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Tolleranza	M
Impiego principale	UNI
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura